

1. Conexión eléctrica

Iluminación del cuadrante




Este instrumento cuenta con iluminación led permanente.

Puesta a cero de la aguja



Al no estar energizado, es normal que la aguja no se sitúe sobre el cero del cuadrante. Una vez alimentado, la aguja se posicionará sobre dicho punto.



2. Montaje:

Este instrumento está diseñado para ser montado sobre panel (diámetro 81) ajustado mediante las grampas provistas o bien adquiriendo carcasa plástica orientable OR-80PN.

Grado de protección IP 56 parte frontal.

ORLAN ROBER garantiza la calidad de este producto comprometiéndose solamente a sustituirlo o repararlo en caso de falla de fabricación.